


ELEMENT ZASILAJĄCY

WER4000FFL01-13-A

Nr katalogowy	WER4000FFL01-13-A
Seria	WER4000
Rodzaj przenoszenia	hydrokinetyczne
Pasuje do rozmiar	WWR1000 – 160 / 200
Pasuje do	Część stała
Liczba sprzęgieł hydrokinetycznych	1
Gwint przyłączeniowy	G1/2"
Ciśnienie robocze maks. [bar]	250
Ciśnienie połączenia maks. [bar]	10
Szerokość znamionowa	8
Przepływ na element przenoszący maks. [l/min]	25
Orientacja połączeń	radialna
Siła spajająca [N]	100
Typ ochrony wg IEC 60529	IP54*
Masa [kg]	0.51

*tylko w stanie sprężonym

► Siła połączenia na sprzęgło hydrauliczne



► Opór przepływu

