


ENERGIEELEMENT

WER4000LFL02-13-A

Bestell-Nr.	► Technische Daten
Serie	WER4000
Übertragungsart	fluidisch
Passend für Baugröße	WWR1160 / WWR1200
Passend für	Losteil
Anzahl Fluidkupplungen	2
Anschlussgewinde	G1/2"
Betriebsdruck max. [bar]	250
Kupplungsdruck max. [bar]	10
Nennweite	8
Durchfluss je Überträger max. [l/min]	25
Anschlussausrichtung	radial
Fügekraft [N]	200
Schutzart nach IEC 60529	IP54 *
Gewicht [kg]	0,58

* nur im gekoppelten Zustand

► Kupplungskraft pro Fluidkupplung



► Durchflusswiderstand

