


WER4000LFL02-13-A

► Caractéristiques techniques	
N° de commande	WER4000LFL02-13-A
Série	WER4000
Mode de transfert	fluide
Pour taille de fabrication	WWR1000 – 160 / 200
Pour	Partie mobile
Nombre de raccords pour fluides	2
Raccord fileté	G1/2"
Pression de service max. [bar]	250
Pression d'accouplement max. [bar]	10
Diamètre nominal	8
Débit max. par transmetteur [l/min]	25
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	200
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.58

* uniquement dans l'état couplé

► Force d'accouplement par raccord pour fluide



► Débit

