


WER4000LFL02-13-A

Objednávacie č.	► Technické údaje
Séria	WER4000
Typ prenosu	fluidné
Vhodné pre konštrukčnú veľkosť	WWR1000 – 160 / 200
Vhodné pre	Voľný diel
Počet fluidných spojok	2
Prípojný závit	G1/2"
Prevádzkový tlak max. [bar]	250
Tlak mechanického spojenia max. [bar]	10
Menovitá svetlosť	8
Prietok každého jedného prenášača max. [l/min]	25
Orientácia pripojenia	radiálne
Spájacia sila [N]	200
Druh krytia potiem IEC 60529	IP54*
Hmotnosť [kg]	0,58

*len v spojenom stave

► Sila spojenia na fluidnú spojku



► Prietok

