

VENTOSA A SOFFIETTO

SERIE ZBX

► VANTAGGI DEL PRODOTTO



► Diametro: 35 mm - 55 mm

► Geometria ottimale

- Per superfici piane e curve
- Applicazione universale
- Compensazione dell'altezza e funzione di decelerazione con 2,5 pieghe
- Struttura a profilo sul lato inferiore della ventosa per aumentare l'attrito tra pezzo e ventosa

► Ambiti di impiego

- Imballaggio
- Beni di consumo
- Intralogistica

► CODICE PRODOTTO

ZBX

45

PU

18F

M

Serie

Diametro

Materiale

Filettatura di collegamento


Tipo di filtro

► CARATTERISTICHE DEL MATERIALE

Versione	Materiale	Colore	Temperatura di esercizio [°C]	Durezza Shore
PU	Poliuretano	Arancione traslucido	0 ... +60	60


► DIMENSIONI

ZBX35




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dimensioni [mm]	35	24	32	7	36	9	38.8	9.5	40

ZBX45



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Dimensioni [mm]	45.8	32	40	7	44	9	46.8	9.5	48

ZBX55



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H
Dimensioni [mm]	55.8	40	48	54.5	10	58	9	57

► DATI TECNICI

Dimensioni costruttive	ZBX35	ZBX45	ZBX55
Forza di sollevamento parallela a -20 kPa [kg]			
Forza di sollevamento parallela a -60 kPa [kg]			
Forza di sollevamento parallela a -90 kPa [kg]			
Forza di sollevamento verticale a -20 kPa [kg]	2.630	6.400	7.600
Forza di sollevamento verticale a -60 kPa [kg]	4.380	8.800	10.100
Forza di sollevamento verticale a -90 kPa [kg]	6.950	10.500	12.200
Volume [cm ³]	5.800	13.000	29.500

Numero d'ordine	► Dati tecnici			
	Diametro [mm]	Materiale	Filettatura di collegamento	Tipo di filtro
ZBX35-PU	35	Poliuretano		
ZBX35-PU-14M	35	Poliuretano	G1/4" esterna	
ZBX35-PU-18F	35	Poliuretano	G1/8" interna	
ZBX35-PU-18F-M	35	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZBX35-PU-18M	35	Poliuretano	G1/8" esterna	
ZBX35-PU-38M	35	Poliuretano	G3/8" esterna	
ZBX45-PU	45	Poliuretano		
ZBX45-PU-14M	45	Poliuretano	G1/4" esterna	
ZBX45-PU-18F	45	Poliuretano	G1/8" interna	
ZBX45-PU-18F-M	45	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZBX45-PU-18M	45	Poliuretano	G1/8" esterna	
ZBX45-PU-38M	45	Poliuretano	G3/8" esterna	
ZBX55-PU	55	Poliuretano		
ZBX55-PU-14M	55	Poliuretano	G1/4" esterna	
ZBX55-PU-14M-M	55	Poliuretano	G1/4" esterna	Filtro a rete
ZBX55-PU-18F	55	Poliuretano	G1/8" interna	
ZBX55-PU-18F-M	55	Poliuretano	G1/8" interna	Filtro a rete
ZBX55-PU-38M	55	Poliuretano	G3/8" esterna	
ZBX55-PU-38M-F	55	Poliuretano	G3/8" esterna	Filtro a disco
ZBX55-PU-38M-M	55	Poliuretano	G3/8" esterna	Filtro a rete