


PRZYSSAWKA HARMONIJKOWA

SERIA ZBX

► ZALETY PRODUKTU



- **Średnica: 35 mm – 55 mm**
- **Optymalna geometria**
 - Do płaskich i wypukłych powierzchni
 - Duża uniwersalność
 - Wyrównanie wysokości i funkcja amortyzacji dzięki harmonijce 2,5
 - Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- **Obszary zastosowania**
 - Pakowanie
 - Towary konsumpcyjne
 - Intralogistyka

► KLUCZ PRODUKTU


ZBX	45	-	PU	-	18F	-	M
Seria	Średnica		Materiał		Gwint przyłączeniowy		Typ filtra

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
PU	Poliuretan	Półprzezroczysty pomarańczowy	0 ... +60	60


► WYMIARY

ZBX35




Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Wymiary [mm]	35	24	32	7	36	9	38.8	9.5	40

ZBX45



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H	I
Wymiary [mm]	45.8	32	40	7	44	9	46.8	9.5	48

ZBX55



Legenda	A	B	C	D	E	F	G	H
Wymiary [mm]	55.8	40	48	54.5	10	58	9	57

► DANE TECHNICZNE

Rozmiar	ZBX35	ZBX45	ZBX55
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]			
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]			
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]			
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	2.630	6.400	7.600
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	4.380	8.800	10.100
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	6.950	10.500	12.200
Pojemność [cm ³]	5.800	13.000	29.500

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZBX35-PU	35	Poliuretan		
ZBX35-PU-14M	35	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBX35-PU-18F	35	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBX35-PU-18F-M	35	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBX35-PU-18M	35	Poliuretan	G1/8" zewn.	
ZBX35-PU-38M	35	Poliuretan	G3/8" zewn.	
ZBX45-PU	45	Poliuretan		
ZBX45-PU-14M	45	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBX45-PU-18F	45	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBX45-PU-18F-M	45	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBX45-PU-18M	45	Poliuretan	G1/8" zewn.	
ZBX45-PU-38M	45	Poliuretan	G3/8" zewn.	
ZBX55-PU	55	Poliuretan		
ZBX55-PU-14M	55	Poliuretan	G1/4" zewn.	
ZBX55-PU-14M-M	55	Poliuretan	G1/4" zewn.	Filtr siatkowy
ZBX55-PU-18F	55	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZBX55-PU-18F-M	55	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZBX55-PU-38M	55	Poliuretan	G3/8" zewn.	
ZBX55-PU-38M-F	55	Poliuretan	G3/8" zewn.	Filtr tarczowy
ZBX55-PU-38M-M	55	Poliuretan	G3/8" zewn.	Filtr siatkowy