


# VLNOVCOVÉ VYSÁVAČE

## SÉRIA ZBX

### ► VÝHODY VÝROBKU



#### ► Priemer: 35 mm – 55 mm

#### ► Optimálna geometria

- Pre rovné a zvlnené povrchy
- Univerzálne použitie
- Funkcia vyrovnávania výšky a tlmenia s 2,5 záhybmi
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom

#### ► Oblasť použitia

- Obaly
- Spotrebné tovary
- Intralogistika

### ► PRODUKTOVÝ KĽÚČ


|       |         |   |          |   |                |   |            |
|-------|---------|---|----------|---|----------------|---|------------|
| ZBX   | 45      | - | PU       | - | 18F            | - | M          |
| Séria | Priemer |   | Materiál |   | Prípojný závit |   | Typ filtra |

### ► VLASTNOSTI MATERIÁLU

| vyhotovenie | Materiál   | Farba                   | Prevádzková teplota [°C] | Tvrdosť Shore |
|-------------|------------|-------------------------|--------------------------|---------------|
| PU          | Polyuretán | Transcendentná oranžová | 0 ... +60                | 60            |


### ► ROZMERY

#### ZBX35




| Legenda      | A  | B  | C  | D | E  | F | G    | H   | I  |
|--------------|----|----|----|---|----|---|------|-----|----|
| Rozmery [mm] | 35 | 24 | 32 | 7 | 36 | 9 | 38,8 | 9,5 | 40 |

#### ZBX45



| Legenda      | A    | B  | C  | D | E  | F | G    | H   | I  |
|--------------|------|----|----|---|----|---|------|-----|----|
| Rozmery [mm] | 45,8 | 32 | 40 | 7 | 44 | 9 | 46,8 | 9,5 | 48 |

#### ZBX55



| Legenda      | A    | B  | C  | D    | E  | F  | G | H  |
|--------------|------|----|----|------|----|----|---|----|
| Rozmery [mm] | 55,8 | 40 | 48 | 54,5 | 10 | 58 | 9 | 57 |

## ► TECHNICKÉ ÚDAJE

| Konštrukčná veľkosť                       | ZBX35 | ZBX45  | ZBX55  |
|-------------------------------------------|-------|--------|--------|
| Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]  |       |        |        |
| Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]  |       |        |        |
| Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]  |       |        |        |
| Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg] | 2,630 | 6,400  | 7,600  |
| Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg] | 4,380 | 8,800  | 10,100 |
| Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg] | 6,950 | 10,500 | 12,200 |
| Objem [cm <sup>3</sup> ]                  | 5,800 | 13,000 | 29,500 |

| Objednávacie č. | ► Technické údaje |            |                |                    |
|-----------------|-------------------|------------|----------------|--------------------|
|                 | Priemer [mm]      | Materiál   | Prípojný závit | Typ filtra         |
| ZBX35-PU        | 35                | Polyuretán |                |                    |
| ZBX35-PU-14M    | 35                | Polyuretán | Vonkajší G1/4" |                    |
| ZBX35-PU-18F    | 35                | Polyuretán | Vnúťorný G1/8" |                    |
| ZBX35-PU-18F-M  | 35                | Polyuretán | Vnúťorný G1/8" | Sieťovinový filter |
| ZBX35-PU-18M    | 35                | Polyuretán | Vonkajší G1/8" |                    |
| ZBX35-PU-38M    | 35                | Polyuretán | Vonkajší G3/8" |                    |
| ZBX45-PU        | 45                | Polyuretán |                |                    |
| ZBX45-PU-14M    | 45                | Polyuretán | Vonkajší G1/4" |                    |
| ZBX45-PU-18F    | 45                | Polyuretán | Vnúťorný G1/8" |                    |
| ZBX45-PU-18F-M  | 45                | Polyuretán | Vnúťorný G1/8" | Sieťovinový filter |
| ZBX45-PU-18M    | 45                | Polyuretán | Vonkajší G1/8" |                    |
| ZBX45-PU-38M    | 45                | Polyuretán | Vonkajší G3/8" |                    |
| ZBX55-PU        | 55                | Polyuretán |                |                    |
| ZBX55-PU-14M    | 55                | Polyuretán | Vonkajší G1/4" |                    |
| ZBX55-PU-14M-M  | 55                | Polyuretán | Vonkajší G1/4" | Sieťovinový filter |
| ZBX55-PU-18F    | 55                | Polyuretán | Vnúťorný G1/8" |                    |
| ZBX55-PU-18F-M  | 55                | Polyuretán | Vnúťorný G1/8" | Sieťovinový filter |
| ZBX55-PU-38M    | 55                | Polyuretán | Vonkajší G3/8" |                    |
| ZBX55-PU-38M-F  | 55                | Polyuretán | Vonkajší G3/8" | Kotúčový filter    |
| ZBX55-PU-38M-M  | 55                | Polyuretán | Vonkajší G3/8" | Sieťovinový filter |