

波纹管吸盘

ZBX 系列

产品优点



- ▶ **直径: 35 mm - 55 mm**
- ▶ **最佳几何形状**
 - 适用于平整和弯曲表面
 - 普遍适用
 - 2.5 折, 提供高度补偿和缓冲功能
 - 吸盘底部采用异型结构, 可增加工件和真空吸盘之间的摩擦力
- ▶ **应用领域**
 - 包装
 - 消费品
 - 内部物流


产品代码

ZBX	45	-	PU	-	18F	-	M
系列	直径		材质		固定螺纹		过滤器类型


材料特性

规格	材质	颜色	操作温度 [°C]	肖氏硬度
PU	聚氨酯	半透明橙色	0 ... +60	60


尺寸



图例	A	B	C	D	E	F	G	H	I
尺寸 [mm]	35	24	32	7	36	9	38.8	9.5	40



图例	A	B	C	D	E	F	G	H	I
尺寸 [mm]	45.8	32	40	7	44	9	46.8	9.5	48



图例	A	B	C	D	E	F	G	H
尺寸 [mm]	55.8	40	48	54.5	10	58	9	57

► 技术数据

尺寸型号	ZBX35	ZBX45	ZBX55
-20 kPa 时的平行提升力 [kg]			
-60 kPa 时的平行提升力 [kg]			
-90 kPa 时的平行提升力 [kg]			
-20 kPa 时的垂直提升力 [kg]	2.630	6.400	7.600
-60 kPa 时的垂直提升力 [kg]	4.380	8.800	10.100
-90 kPa 时的垂直提升力 [kg]	6.950	10.500	12.200
体积 [cm³]	5.800	13.000	29.500

► 技术数据

订购编号	直径 [mm]	材质	固定螺纹	过滤器类型
ZBX35-PU	35	聚氨酯		
ZBX35-PU-14M	35	聚氨酯	G1/4" 外	
ZBX35-PU-18F	35	聚氨酯	G1/8" 内	
ZBX35-PU-18F-M	35	聚氨酯	G1/8" 内	网状过滤器
ZBX35-PU-18M	35	聚氨酯	G1/8" 外	
ZBX35-PU-38M	35	聚氨酯	G3/8" 外	
ZBX45-PU	45	聚氨酯		
ZBX45-PU-14M	45	聚氨酯	G1/4" 外	
ZBX45-PU-18F	45	聚氨酯	G1/8" 内	
ZBX45-PU-18F-M	45	聚氨酯	G1/8" 内	网状过滤器
ZBX45-PU-18M	45	聚氨酯	G1/8" 外	
ZBX45-PU-38M	45	聚氨酯	G3/8" 外	
ZBX55-PU	55	聚氨酯		
ZBX55-PU-14M	55	聚氨酯	G1/4" 外	
ZBX55-PU-14M-M	55	聚氨酯	G1/4" 外	网状过滤器
ZBX55-PU-18F	55	聚氨酯	G1/8" 内	
ZBX55-PU-18F-M	55	聚氨酯	G1/8" 内	网状过滤器
ZBX55-PU-38M	55	聚氨酯	G3/8" 外	
ZBX55-PU-38M-F	55	聚氨酯	G3/8" 外	盘式过滤器
ZBX55-PU-38M-M	55	聚氨酯	G3/8" 外	网状过滤器