


PRZYSSAWKA STOŻKOWA

SERIA ZFC

► ZALETY PRODUKTU



- **Średnica: 50 mm – 100 mm**
- **Optymalna geometria**
 - Do powierzchni wypukłych
 - Efektywne przenoszenie blachy, elementów karoserii i szkła
 - Struktura profilu od spodu przyssawki zwiększa tarcie między przedmiotem a przyssawką próżniową
- **Obszary zastosowania**
 - Motoryzacja
 - Metal
 - Szkło

► KLUCZ PRODUKTU


ZFC	90	-	PU	-	12F	-	M
Seria	Średnica		Materiał		Gwint przyłączeniowy		Typ filtra

► WŁAŚCIWOŚCI MATERIAŁU

Wersja	Materiał	Kolor	Temperatura robocza [°C]	Twardość w skali Shore'a
N	NBR	Czarne	-20 ... +110	60
PU	Poliuretan	Półprzezroczysty pomarańczowy	0 ... +60	60
S	Silikon	Czerwony	-70 ... +200	55
WS	Silikon do kontaktu z żywnością	Półprzezroczysty biały	-70 ... +200	55


► WYMIARY

ZFC50




Legenda	A	B	C
Wymiary [mm]	50	16.5	10

ZFC60




Legenda	A	B	C
Wymiary [mm]	60	20.6	10.9

ZFC75




Legenda	A	B	C
Wymiary [mm]	75	21	11

ZFC90



Legenda	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	90	22	34.5	34.5	34.5	34.5

ZFC100**Legenda**

	A	B	C	D	E	F
Wymiary [mm]	100	27	40	40	40	40

► **DANE TECHNICZNE**

Rozmiar	ZFC50	ZFC60	ZFC75	ZFC90	ZFC100
Siła podnoszenia równolegle przy -20 kPa [kg]	2.610	3.050	6.190	9.520	12.240
Siła podnoszenia równolegle przy -60 kPa [kg]	6.340	7.920	15.460	21.590	23.970
Siła podnoszenia równolegle przy -90 kPa [kg]	8.200	10.700	20.900	27.890	28.570
Siła podnoszenia prostopadle przy -20 kPa [kg]	2.850	4.550	7.650	9.800	12.750
Siła podnoszenia prostopadle przy -60 kPa [kg]	6.940	11.570	19.380	24.820	35.710
Siła podnoszenia prostopadle przy -90 kPa [kg]	10.200	15.300	25.510	32.650	46.930
Pojemność [cm³]	10.000	20.000	30.000	60.000	80.000

► **Dane techniczne**

Nr katalogowy	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZFC50-N-18F38M	50	NBR	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC50-PU-18F38M	50	Poliuretan	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC50-S-18F38M	50	Silikon	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC50-WS-18F38M	50	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC60-N-18F38M	60	NBR	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC60-PU-18F38M	60	Poliuretan	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC60-S-18F38M	60	Silikon	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC60-WS-18F38M	60	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC60X1-N-M10M	60	NBR	M10 zewn.	
ZFC60X1-PU-M10M	60	Poliuretan	M10 zewn.	
ZFC60X1-S-M10M	60	Silikon	M10 zewn.	
ZFC75-N-18F38M	75	NBR	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC75-PU-18F38M	75	Poliuretan	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC75-S-18F38M	75	Silikon	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC75-WS-18F38M	75	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn. – G3/8" zewn.	
ZFC75X1-N-M10M	75	NBR	M10 zewn.	
ZFC75X1-S-M10M	75	Silikon	M10 zewn.	
ZFC75X2-N-M16M	75	NBR	M16 zewnętrzny	
ZFC75X2-S-M16M	75	Silikon	M16 zewnętrzny	
ZFC90-PU	90	Poliuretan		
ZFC90-PU-12F	90	Poliuretan	G1/2" wewn.	
ZFC90-PU-12F-M	90	Poliuretan	G1/2" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC90-PU-14F	90	Poliuretan	G1/4" wewn.	
ZFC90-PU-18F	90	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZFC90-PU-38F	90	Poliuretan	G3/8" wewn.	
ZFC90-PU-38F-M	90	Poliuretan	G3/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-N	100	NBR		
ZFC100-N-12F	100	NBR	G1/2" wewn.	
ZFC100-N-12F-M	100	NBR	G1/2" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-N-14F	100	NBR	G1/4" wewn.	
ZFC100-N-14F-M	100	NBR	G1/4" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-N-18F	100	NBR	G1/8" wewn.	
ZFC100-N-18F-M	100	NBR	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-N-38F	100	NBR	G3/8" wewn.	
ZFC100-PU	100	Poliuretan		
ZFC100-PU-12F	100	Poliuretan	G1/2" wewn.	
ZFC100-PU-14F	100	Poliuretan	G1/4" wewn.	

PRZYSSAWKA STOŻKOWA

SERIA ZFC

Nr katalogowy	► Dane techniczne			
	Średnica [mm]	Materiał	Gwint przyłączeniowy	Typ filtra
ZFC100-PU-18F	100	Poliuretan	G1/8" wewn.	
ZFC100-PU-18F-M	100	Poliuretan	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-PU-38F	100	Poliuretan	G3/8" wewn.	
ZFC100-PU-38F-M	100	Poliuretan	G3/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-S	100	Silikon		
ZFC100-S-12F	100	Silikon	G1/2" wewn.	
ZFC100-S-12F-M	100	Silikon	G1/2" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-S-14F	100	Silikon	G1/4" wewn.	
ZFC100-S-18F	100	Silikon	G1/8" wewn.	
ZFC100-S-18F-M	100	Silikon	G1/8" wewn.	Filtr siatkowy
ZFC100-S-38F	100	Silikon	G3/8" wewn.	
ZFC100-WS	100	Silikon do kontaktu z żywnością		
ZFC100-WS-18F	100	Silikon do kontaktu z żywnością	G1/8" wewn.	