


ZVONCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZFC

► VÝHODY VÝROBKU



► Priemer: 50 mm – 100 mm

► Optimálna geometria

- Pre zvlnené povrchy
- Efektívna manipulácia s plechmi, dielmi karosérie a sklom
- Profil na spodnej strane vysávača pre väčšie trenie medzi obrobkom a vákuovým vysávačom

► Oblasť použitia

- Automobily
- Kov
- Sklo

► PRODUKTOVÝ KĹÚČ


ZFC	90	-	PU	-	12F	-	M
Séria	Priemer		Materiál		Prípojný závit		Typ filtra

► VLASTNOSTI MATERIÁLU

vyhotovenie	Materiál	Farba	Prevádzková teplota [°C]	Tvrdosť Shore
N	NBR	čierna	-20 ... +110	60
PU	Polyuretán	Transcendentná oranžová	0 ... +60	60
S	Silikón	Červená	-70 ... +200	55
WS	Silikón potravinársky	Transcendentná, biela	-70 ... +200	55


► ROZMERY

ZFC50




Legenda	A	B	C
Rozmery [mm]	50	16,5	10

ZFC60




Legenda	A	B	C
Rozmery [mm]	60	20,6	10,9

ZFC75




Legenda	A	B	C
Rozmery [mm]	75	21	11

ZFC90



Legenda	A	B	C	D	E	F
Rozmery [mm]	90	22	34,5	34,5	34,5	34,5

ZFC100**Legenda**

	A	B	C	D	E	F
Rozmery [mm]	100	27	40	40	40	40

► **TECHNICKÉ ÚDAJE**

Konštrukčná veľkosť	ZFC50	ZFC60	ZFC75	ZFC90	ZFC100
Paralelná zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,610	3,050	6,190	9,520	12,240
Paralelná zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	6,340	7,920	15,460	21,590	23,970
Paralelná zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	8,200	10,700	20,900	27,890	28,570
Vertikálna zdvihová sila pri -20 kPa [kg]	2,850	4,550	7,650	9,800	12,750
Vertikálna zdvihová sila pri -60 kPa [kg]	6,940	11,570	19,380	24,820	35,710
Vertikálna zdvihová sila pri -90 kPa [kg]	10,200	15,300	25,510	32,650	46,930
Objem [cm³]	10,000	20,000	30,000	60,000	80,000

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZFC50-N-18F38M	50	NBR	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC50-PU-18F38M	50	Polyuretán	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC50-S-18F38M	50	Silikón	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC50-WS-18F38M	50	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC60-N-18F38M	60	NBR	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC60-PU-18F38M	60	Polyuretán	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC60-S-18F38M	60	Silikón	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC60-WS-18F38M	60	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC60X1-N-M10M	60	NBR	Vonkajší M10	
ZFC60X1-PU-M10M	60	Polyuretán	Vonkajší M10	
ZFC60X1-S-M10M	60	Silikón	Vonkajší M10	
ZFC75-N-18F38M	75	NBR	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC75-PU-18F38M	75	Polyuretán	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC75-S-18F38M	75	Silikón	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC75-WS-18F38M	75	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8" - vonkajší G3/8"	
ZFC75X1-N-M10M	75	NBR	Vonkajší M10	
ZFC75X1-S-M10M	75	Silikón	Vonkajší M10	
ZFC75X2-N-M16M	75	NBR	M16 externý	
ZFC75X2-S-M16M	75	Silikón	M16 externý	
ZFC90-PU	90	Polyuretán		
ZFC90-PU-12F	90	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"	
ZFC90-PU-12F-M	90	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"	Sieťovinový filter
ZFC90-PU-14F	90	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"	
ZFC90-PU-18F	90	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"	
ZFC90-PU-38F	90	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"	
ZFC90-PU-38F-M	90	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"	Sieťovinový filter
ZFC100-N	100	NBR		
ZFC100-N-12F	100	NBR	Vnúťorný G1/2"	
ZFC100-N-12F-M	100	NBR	Vnúťorný G1/2"	Sieťovinový filter
ZFC100-N-14F	100	NBR	Vnúťorný G1/4"	
ZFC100-N-14F-M	100	NBR	Vnúťorný G1/4"	Sieťovinový filter
ZFC100-N-18F	100	NBR	Vnúťorný G1/8"	
ZFC100-N-18F-M	100	NBR	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZFC100-N-38F	100	NBR	Vnúťorný G3/8"	
ZFC100-PU	100	Polyuretán		
ZFC100-PU-12F	100	Polyuretán	Vnúťorný G1/2"	
ZFC100-PU-14F	100	Polyuretán	Vnúťorný G1/4"	

ZVONCOVÉ VYSÁVAČE

SÉRIA ZFC

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	Priemer [mm]	Materiál	Prípojný závit	Typ filtra
ZFC100-PU-18F	100	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"	
ZFC100-PU-18F-M	100	Polyuretán	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZFC100-PU-38F	100	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"	
ZFC100-PU-38F-M	100	Polyuretán	Vnúťorný G3/8"	Sieťovinový filter
ZFC100-S	100	Silikón		
ZFC100-S-12F	100	Silikón	Vnúťorný G1/2"	
ZFC100-S-12F-M	100	Silikón	Vnúťorný G1/2"	Sieťovinový filter
ZFC100-S-14F	100	Silikón	Vnúťorný G1/4"	
ZFC100-S-18F	100	Silikón	Vnúťorný G1/8"	
ZFC100-S-18F-M	100	Silikón	Vnúťorný G1/8"	Sieťovinový filter
ZFC100-S-38F	100	Silikón	Vnúťorný G3/8"	
ZFC100-WS	100	Silikón potravinársky		
ZFC100-WS-18F	100	Silikón potravinársky	Vnúťorný G1/8"	