

진공 이젝터

시리즈 ZKM / ZKX | 설비 크기 ZKM202 / ZKX202

▶ 제품의 장점



▶ 컴팩트한 올인원 디자인

진공 생성, 소음기, 진공 필터, 공기 제어, 배기 기능 및 진공 스위치를 하나의 컴팩트한 장치에 통합할 수 있습니다.

▶ 유연하고 공간 절약형

컴팩트한 구조와 여러 대를 결합할 수 있는 기능 덕분에 다양한 용도와 설치 환경에 유연하게 대응할 수 있습니다.

▶ 신뢰할 수 있고 내구성이 뛰어났다

자가 세척 기능이 탑재된 일체형 필터, 견고한 쉘, 그리고 신속한 반응을 위해 설계된 구조 덕분에 안정적이고 내구성이 뛰어난 작동을 보장합니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키

ZK	M	E	101	S	AR3	D	SP	6
시리즈	유량 증가	공기 절약 기능	노즐 정보	발생기의 수	공기 및 블로우 오프 제어 밸브	압축 공기 연결	디지털 진공 스위치	진공 연결

▶ 기술 데이터

주문번호	▶ 기술 데이터			
	ZKM202-S-AR3-DL-SN-8	ZKM202-S-AR3-DL-SP-8	ZKME202-S-AR3-D-SN-8	ZKME202-S-AR3-D-SP-8
최대 진공 레벨 [kPa]	-85	-85	-85	-85
유량 [l/min]	74	74	74	74
디지털 진공 스위치	예	예	예	예
공기 절약 기능	아니요	아니요	예	예
스위치 출력단	NPN	PNP	NPN	PNP
무게 [kg]	0.21	0.21	0.21	0.21
진공 발생기 유형	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐
노즐 버전	Midi	Midi	Midi	Midi
노즐 개수	2	2	2	2
인클로저 유형	단일 모듈	단일 모듈	단일 모듈	단일 모듈
압축 공기 연결	M5 내부	M5 내부	M5 내부	M5 내부
압축 공기 연결 개수	1	1	1	1
공기 제어 밸브	예	예	예	예
공기 제어 밸브 버전	NC	NC	NC	NC
블로우 오프 제어 밸브	예	예	예	예
전압 [V]	24	24	24	24
솔레노이드 밸브	예	예	예	예
전기 연결 솔레노이드 밸브	플러그에 케이블 연결	플러그에 케이블 연결	플러그에 케이블 연결	플러그에 케이블 연결
다이오드 포함 버전	예	예		
진공 스위치 연결	플러그, M8, 4핀	플러그, M8, 4핀		
체크 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
실링 소재	NBR	NBR	NBR	NBR
진공 연결 개수	1	1	1	1
진공 연결	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요
진공 필터	예	예	예	예
진공 필터 유형	PE 필터	PE 필터	PE 필터	PE 필터
최대 작동 압력 [bar]	6	6	7	7
최대 소음 레벨 [dB]			65	65
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	42	42		
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS



진공 이젝터

시리즈 ZKM / ZKX | 설비 크기 ZKM202 / ZKX202



주문번호	▶ 기술 데이터			
	ZKX202-S-AR3-DL-SN-8	ZKX202-S-AR3-DL-SP-8	ZKXE202-S-AR3-D-SN-8	ZKXE202-S-AR3-D-SP-8
최대 진공 레벨 [kPa]	-92	-92	-92	-92
유량 [l/min]	62	62	62	62
디지털 진공 스위치	예	예	예	예
공기 절약 기능	아니요	아니요	예	예
스위치 출력단	NPN	PNP	NPN	PNP
무게 [kg]	0.21	0.21	0.21	0.21
진공 발생기 유형	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐	진공 노즐
노즐 버전	Midi	Midi	Midi	Midi
노즐 개수	2	2	2	2
인클로저 유형	단일 모듈	단일 모듈	단일 모듈	단일 모듈
압축 공기 연결	M5 내부	M5 내부	M5 내부	M5 내부
압축 공기 연결 개수	1	1	1	1
공기 제어 밸브	예	예	예	예
공기 제어 밸브 버전	NC	NC	NC	NC
블로우 오프 제어 밸브	예	예	예	예
전압 [V]	24	24	24	24
솔레노이드 밸브	예	예	예	예
전기 연결 솔레노이드 밸브	플러그에 케이블 연결	플러그에 케이블 연결	플러그에 케이블 연결	플러그에 케이블 연결
다이오드 포함 버전	예	예		
진공 스위치 연결	플러그, M8, 4핀	플러그, M8, 4핀		
체크 밸브	아니요	아니요	아니요	아니요
실링 소재	NBR	NBR	NBR	NBR
진공 연결 개수	1	1	1	1
진공 연결	8 mm	8 mm	8 mm	8 mm
소음기	아니요	아니요	아니요	아니요
진공 필터	예	예	예	예
진공 필터 유형	PE 필터	PE 필터	PE 필터	PE 필터
최대 작동 압력 [bar]	6	6	7	7
최대 소음 레벨 [dB]			65	65
6bar에서의 공기 소비량 [l/min]	48	48		
작동 온도 [°C]	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS

▶ 도표

ZKM202 / ZKME202




ZKX202 / ZKXE202




▶ 기술 도면

ZKM / ZKX202



- ① 고정부
- ② 압축 공기 연결
- ③ 진공 연결
- ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
- ⑨ 공기 제어 밸브
- ⑩ 블로우 오프 제어 밸브
- ⑪ 진공 스위치

ZKME / ZKXE202



- ① 고정부
- ② 압축 공기 연결
- ③ 진공 연결
- ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브
- ⑨ 공기 제어 밸브
- ⑩ 블로우 오프 제어 밸브
- ⑪ 진공 스위치