

FALTENBALGSAUGER

SERIE ZOBF

► PRODUKTVORTEILE



► **Abmessungen: 30x60 mm - 55x110 mm**

► **Ausgezeichnete Eigenschaften**

- Für die Handhabung von glatten, öligen und leicht gewölbten Oberflächen
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger
- Sehr langlebig und widerstandsfähig durch die Materialeigenschaften von Polyurethan

► **Anwendungsgebiete**

- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall

► PRODUKTSCHLÜSSEL


ZOBF	30x60	-	PU	-	14F
Serie	Abmessungen		Material		Anschlussgewinde

► MATERIALEIGENSCHAFTEN

Ausführung	Material	Farbe	Betriebstemperatur [°C]	Shore-Härte
PU	Polyurethan	Transluzent orange	0 ... +60	60


► ABMESSUNGEN

ZOBF30X60




Legende	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
Maße [mm]	62	32	20,5	14,2	13,2	10,2	27	7	8	8

ZOBF40X80



Legende	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Maße [mm]	82	42	23	19,2	14,2	13,2	10,2	29,5	7	8	8

ZOBF55X110



Legende	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Maße [mm]	112	57	29	19,2	14,2	13,2	10,2	35,5	7	8	8

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	ZOBF30X60	ZOBF40X80	ZOBF55X110
Hebekraft parallel bei -20 kPa [kg]	2,800	5,300	13,300
Hebekraft parallel bei -60 kPa [kg]	7,800	15,600	29,100
Hebekraft parallel bei -90 kPa [kg]	14,500	22,900	44,000
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa [kg]	2,700	4,800	8,800
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa [kg]	7,600	12,800	22,300
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa [kg]	11,200	18,200	33,000
Volumen [cm ³]	11,000	22,500	66,500

Bestell-Nr.	► Technische Daten		
	Abmessungen [mm]	Material	Anschlussgewinde
ZOBF30X60-PU-14F	30x60	Polyurethan	G1/4" innen
ZOBF30X60-PU-14M	30x60	Polyurethan	G1/4" außen
ZOBF30X60-PU-18F	30x60	Polyurethan	G1/8" innen
ZOBF30X60-PU-18M	30x60	Polyurethan	G1/8" außen
ZOBF30X60-PU-38F	30x60	Polyurethan	G3/8" innen
ZOBF30X60-PU-M10M	30x60	Polyurethan	M10 außen
ZOBF40X80-PU-12F	40x80	Polyurethan	G1/2" innen
ZOBF40X80-PU-14F	40x80	Polyurethan	G1/4" innen
ZOBF40X80-PU-14M	40x80	Polyurethan	G1/4" außen
ZOBF40X80-PU-18F	40x80	Polyurethan	G1/8" innen
ZOBF40X80-PU-18M	40x80	Polyurethan	G1/8" außen
ZOBF40X80-PU-38F	40x80	Polyurethan	G3/8" innen
ZOBF40X80-PU-M10M	40x80	Polyurethan	M10 außen
ZOBF55X110-PU-12F	55x110	Polyurethan	G1/2" innen
ZOBF55X110-PU-14F	55x110	Polyurethan	G1/4" innen
ZOBF55X110-PU-14M	55x110	Polyurethan	G1/4" außen
ZOBF55X110-PU-18F	55x110	Polyurethan	G1/8" innen
ZOBF55X110-PU-18M	55x110	Polyurethan	G1/8" außen
ZOBF55X110-PU-38F	55x110	Polyurethan	G3/8" innen
ZOBF55X110-PU-M10M	55x110	Polyurethan	M10 außen