


GLOCKENSAUGER

SERIE ZOC

► PRODUKTVORTEILE



► Abmessungen: 11x23 mm - 60x180 mm

► Optimale Geometrie

- Für die Handhabung von glatten, flächigen und leicht gewölbten Oberflächen
- Profilstruktur an der Saugunterseite für erhöhte Reibung zwischen Werkstück und Vakuumsauger

► Anwendungsgebiete

- Automobil
- Glas
- Holz und Verbundwerkstoffe
- Metall

► PRODUKTSCHLÜSSEL


		-	N	-	14M
Serie	Abmessungen		Material		Anschlussgewinde

► MATERIALEIGENSCHAFTEN

Ausführung	Material	Farbe	Betriebstemperatur [°C]	Shore-Härte
N	NBR	Schwarz	-20 ... +110	60
S	Silikon	Rot	-70 ... +200	55
WS	Silikon lebensmittelecht	Transluzent weiß	-70 ... +200	55


► ABMESSUNGEN

ZOC11X23




Legende	A	B	C
Maße [mm]	24	10	12,5

ZOC35X90




Legende	A	B	C	D
Maße [mm]	94	22	56	37

ZOC35X110




Legende	A	B	C	D
Maße [mm]	114	22	76	37

ZOC60X140



Legende	A	B	C	D
Maße [mm]	140	30	76	61

ZOC60X180



Legende

Maße [mm] A B C D

180 30 115,5 61

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	ZOC11X23	ZOC35X90	ZOC35X110	ZOC60X140	ZOC60X180
Hebekraft parallel bei -20 kPa [kg]	0,600	4,000	5,000	10,720	15,280
Hebekraft parallel bei -60 kPa [kg]	1,200	10,720	13,360	30,400	43,360
Hebekraft parallel bei -90 kPa [kg]	1,500	13,920	17,360	42,400	60,560
Hebekraft senkrecht bei -20 kPa [kg]	0,610	5,000	6,250	13,400	19,100
Hebekraft senkrecht bei -60 kPa [kg]	1,300	13,400	16,700	38,000	54,200
Hebekraft senkrecht bei -90 kPa [kg]	1,600	17,400	21,700	53,000	75,700
Volumen [cm³]	2,000	20,000	25,000	52,000	67,000

► Technische Daten

Bestell-Nr.	Abmessungen [mm]	Material	Anschlussgewinde
ZOC11X23-N	11x23	NBR	
ZOC11X23-S	11x23	Silikon	
ZOC11X23-WS	11x23	Silikon lebensmittelecht	
ZOC35X90-N-38F	35x90	NBR	G3/8" innen
ZOC35X90-S-38F	35x90	Silikon	G3/8" innen
ZOC35X90-WS-38F	35x90	Silikon lebensmittelecht	G3/8" innen
ZOC35X110-N-38F	35x11	NBR	G3/8" innen
ZOC35X110-S-38F	35x11	Silikon	G3/8" innen
ZOC60X140-N-38F	60x140	NBR	G3/8" innen
ZOC60X140-S-38F	60x140	Silikon	G3/8" innen
ZOC60X140-WS-38F	60x140	Silikon lebensmittelecht	G3/8" innen
ZOC60X180-N-38F	60x180	NBR	G3/8" innen
ZOC60X180-S-38F	60x180	Silikon	G3/8" innen