


진공 이젝터

시리즈 ZPG | 설비 크기 ZPG2032

▶ 제품의 장점



▶ 효율적인 운영과 높은 성능

ZPG 시리즈는 압축 공기를 효율적으로 활용하면서 높은 진공 성능을 제공하므로 다양한 용도에 적합합니다.

▶ 견고하고 유지보수가 거의 필요 없음

먼지와 부식에 강한 하우징과 일체형 자가 세정 진공 필터가 안정적이고 오래 지속되는 작동을 보장합니다.

▶ 유연하며 통합이 간편함

다양한 모델, 여러 개의 진공 연결부, 그리고 간편한 시운전을 통해 ZPG 시리즈는 다양한 용도에 유연하게 적용할 수 있습니다.

▶ 인증: LABS / REACH / RoHS

▶ 제품 키



ZPG	20	31	F	W
시리즈	진공 카트리지 유형	진공 카트리지 단계 및 개수	진공 필터	하우징 색상

▶ 기술 데이터

주문번호	기술 데이터
	ZPG2032-F-W
최대 진공 레벨 [kPa]	-90
유량 [l/min]	172
디지털 진공 스위치	아니요
공기 절약 기능	아니요
무게 [kg]	0.09
진공 발생기 유형	진공 카트리지
진공 카트리지 유형	ZVC203
진공 카트리지 개수	2
진공 카트리지 단수	3
하우징 색상	흰색
압축 공기 연결	8mm 호스용 푸시인
압축 공기 연결 개수	2
공기 제어 밸브	아니요
블로우 오프 제어 밸브	아니요
솔레노이드 밸브	아니요
체크 밸브	아니요
진공 연결 개수	2
진공 연결	G1/8" 내부
소음기	아니요
진공 필터	예
최대 작동 압력 [bar]	7
2.2bar에서의 공기 소비량 [l/min]	40
4bar에서의 공기 소비량 [l/min]	64
작동 온도 [°C]	-20 ... +80
인증	LABS / REACH / RoHS


▶ 도표

ZPG2032-F-W



▶ 기술 도면

ZPG2032-F-W



- ① 고정부 ③ 진공 연결
 - ② 압축 공기 연결 ⑤ 배기 공기/배기 공기 밸브