


真空开关 ZSA 系列

▶ 产品优点



▶ 用于监控真空系统的数字真空传感器

▶ 产品代码

ZSA	V	DN
系列	压力范围	开关输出

▶ 技术数据

订购编号	▶ 技术数据	
	ZSA-V-DN	ZSA-V-DP
接口	公头的电缆	公头的电缆
固定螺纹	M8	M8
接触点/面数量	4	4
响应时间 [ms]	2.5	2.5
分辨精度 [kPa]	0.1	0.1
工作湿度 [%]	35 ... 85	35 ... 85
工作介质	压缩空气、非腐蚀性气体、非易燃气体	压缩空气、非腐蚀性气体、非易燃气体
电源电压 [V DC]	12 ... 24	12 ... 24
压力范围 [kPa]	-101.3 ... 0	-101.3 ... 0
再生性	$\leq +2\%$ F.S. ± 1 digit	$\leq +2\%$ F.S. ± 1 digit
开关输出	NPN	PNP
电流损耗 [mA]	55	55
操作温度 [°C]	0 ... +50	0 ... +50
根据IEC 60529标准安全保护	IP65	IP65
重量 [kg]	0.135	0.14

▶ 技术图纸

ZSA-V-DN / -DP

