

# Y-STECKVERBINDER

## B12-Y-5IL

### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



### ► Technische Daten

Bestell-Nr.	B12-Y-5IL
Anschlussgewinde	M12-M12-M12
Anschlussart	Stecker / Buchse / Stecker
Ausführung	Y-Kabel
Anzahl Kontakte	5 / 3 / 3
Bemessungsspannung [V]	125
Biegeradius, bewegliche Kabelverlegung	10xØ
Biegeradius, feste Kabelverlegung	5xØ
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4
Werkstoff Kabelmantel	PUR
Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm <sup>2</sup> ]	5x0,34
Kabel-Ø [mm]	4,5
Kabellänge [m]	0,3
Temperaturbereich [°C]	-25 ... +80
Schutzart nach IEC 60529	IP67
Zulassung	UL / CSA

