

# STECKVERBINDER WINKEL

## KONFEKTIONIERBAR MIT LÖTANSCHLUSS

### B8-W-4


#### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



► Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort

#### ► Technische Daten

| Bestell-Nr.                               | B8-W-4                    |
|---|---------------------------|
| Anschlussgewinde                          | M8                        |
| Anschlussart                              | Lötanschluss              |
| Ausführung                                | Winkel                    |
| Anzahl Kontakte                           | 4                         |
| Bemessungsspannung [V]                    | 30                        |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A] | 4                         |
| Isolationswiderstand                      | $\geq 10^9 \Omega$        |
| Durchgangswiderstand                      | $\leq 3 m\Omega$          |
| Werkstoff Kontakte                        | Metall, CuSn, vergoldet   |
| Werkstoff Kontaktträger                   | Kunststoff, PA, BK        |
| Werkstoff Griffkörper                     | Kunststoff, PA, BK        |
| Werkstoff Überwurf                        | -                         |
| Anschlussquerschnitt                      | max. 0,25 mm <sup>2</sup> |
| Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]        | 3,5 ... 5                 |
| Anschlusstyp                              | Lötanschluss              |
| Umgebungstemperatur [°C]                  | -40 ... +85               |
| Schutzart nach IEC 60529                  | IP67                      |



PIN - Belegung

