

RÉPARTITEUR ROTATIF DV2N-B


► SPÉCIFICATIONS PRODUIT



► avec 2 conduits pneumatiques

► Caractéristiques techniques

N° de commande	DV2N-B
Air à travers [Nombre]	2
Accélération max. [m/s^2]	22
Vitesse de rotation max. [$^\circ/s$]	720
Force axial des roulement à billes [N]	1300
Force radial des roulement à billes [Nm]	104
Pression de service max. [bar]	10
Température de service [$^\circ C$]	5 ... +80
Poids [kg]	0.43



① Fixation joints tournants

④ passage d'air