


2-BACKEN-PARALLELGREIFER BAUGRÖSSE GP103

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




► Greifkraftdiagramm



► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr	0,5
Mx	0,5
My	0,5
Fa	80

► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



Klemmbock

KB4-02



Zentrierhülse

DST10300

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



Einschraub-Winkel-Tülle

WVM3



Einschraub-Tülle

GVM3



Induktiver Näherungsschalter - Kabel 5 m

NJ4-E2



Steckverbinder Winkel
Kabel 5 m - Buchse M8

KAW500



Steckverbinder Gerade
Kabel 5 m - Buchse M8

KAG500



Universalbackensatz
Aluminium

UB103



Universalbackensatz Stahl

UB103ST

► Technische Daten*	
Bestell-Nr.	GP103
Hub pro Backe [mm]	3
Greifkraft beim Schließen [N]	21
Greifkraft beim Öffnen [N]	41
Schließzeit [s]	0,02
Öffnungszeit [s]	0,02
Wiederholgenauigkeit +/- [mm]	0,05
Betriebsdruck min. [bar]	3
Betriebsdruck max. [bar]	8
Betriebstemperatur min. [°C]	5
Betriebstemperatur max. [°C]	80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	1
Gewicht [kg]	0,09

*Alle Werte gemessen bei 6 bar

