


VÁLVULAS, RACORES, ACCESORIOS

RACORES

► SERIE GV - RACORES RECTOS



- Para el montaje con abrazaderas
- Versión recta


► Datos técnicos

Referencia	GVM3	GV1-8X5ID	GV1-8X6ID	GV1-8X8ID	GV1-4X8ID
Rosca de conexión	M3	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Conexión de manguera Ø interior [mm]	3	5	6	8	8
Longitud [mm]	9.9	30.0	30.0	30.0	32.5
Medida i [mm]	2.7	6	6	6	8
Medida L1 [mm]	7.2	24	24	24	24.5
S [mm]	4.5	13	13	13	17

► Datos técnicos

Referencia	GV1-4X10ID	GV3-8X13ID	GV1-2X13ID	GV1-2X16ID
Rosca de conexión	G1/4"	G3/8"	G1/2"	G1/2"
Conexión de manguera Ø interior [mm]	10	13	13	16
Longitud [mm]	32.5	33.5	35.0	39.5
Medida i [mm]	8	9	10	10
Medida L1 [mm]	24.5	24.5	25	29.5
S [mm]	17	19	24	24

► SERIE GV - RACORES RECTOS DE CONEXIÓN RÁPIDA




- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Versión recta

► Datos técnicos

Referencia	GVM5	GV1-8X4	GV1-8X6	GV1-8X8	GV1-4X6	GV1-4X8
Rosca de conexión	M5	G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"	G1/4"
Conexión de manguera Ø exterior [mm]	4	4	6	8	6	8
Longitud [mm]	20.0	19.0	20.0	25.0	21.5	23.0
Medida i [mm]	3.5	3.5	5	5	7	7
Medida L1 [mm]	16.5	16.5	14	20	14.5	16
Medida D1 [mm]	8	8	10	14	12	14
S1 [mm]	2.5	2.5	3	5	4	6
S [mm]	8	8	13	14	17	17



► SERIE WV - RACORES ANGULARES



- Para el montaje con abrazaderas
- Versión angular


► Datos técnicos

Referencia

WVM3

Rosca de conexión	M3
Conexión de manguera Ø interior [mm]	3
Medida i [mm]	2.7
Medida L2 [mm]	13.3
Medida L3 [mm]	11.4
S [mm]	4.5

► SERIE WV - RACORES ACODADOS DE CONEXIÓN RÁPIDA



- Reducción de costes mediante un montaje y desmontaje rápidos
- Acodada y orientable

► Datos técnicos

Referencia

WVM5 WVM7 WV1-8X4 WV1-8X6 WV1-8X8 WV1-4X6

Rosca de conexión	M5		G1/8"	G1/8"	G1/8"	G1/4"
Conexión de manguera Ø exterior [mm]	4		4	6	8	6
Medida i [mm]	4		6.5	6.5	6.5	8
Medida L1 [mm]	14		20	20	20	21
Medida L2 [mm]	17		20.5	21.5	23.5	23.5
Medida L3 [mm]	5.3		8	8	8	8
Medida d3 [mm]	2		5	5	5	7
Medida D1 [mm]	8		10	12	14	12
S [mm]	8		14	14	14	17

