

2-BACKEN-WINKELGREIFER

SERIE GZ1000

► PRODUKTVORTEILE



„Der Primus“

► Einzigartige Qualität trifft Funktionalität

Mit diesem Zangengreifer erhalten Sie einen der besten am Markt - so wird Ihre Anwendung wirtschaftlicher und funktioneller







► Variable Befestigung

Entscheiden Sie selbst, ob Sie die Befestigung über Schrauben, Kontermuttern oder mittels Baukastenklammer wollen

► Prozesssichere Abfrage


Anders als bei vielen am Markt etablierten Produkten können Sie hier sogar zwischen „Teil vorhanden“ und „Teil nicht vorhanden“ unterscheiden

► SERIENMERKMALE

Baugröße	Version		
	GZ10XX	-01	-02
 Sägezahnbacken ohne Abfrage	●		
 Sägezahnbacken mit Abfrage		●	
 Ausführung zur Anbringung von kundenspezifischen Greifbacken			●
 2 Mio. wartungsfreie Zyklen (max.)	●	●	●
 + Induktiver Sensor		●	
 IP30	●	●	●



► NUTZEN IM DETAIL



- ① **Greiferbacke**
- in verschiedenen Ausführungen erhältlich
- ② **Positionsabfrage**
- Über induktiven Näherungsschalter
- ③ **Rückstellfeder**
- zum Öffnen der Greiferbacken
- ④ **Befestigung und Positionierung**
- über Gewinde/Durchgangsbohrung
- ⑤ **Antrieb**
- einfachwirkender Pneumatikzylinder
- ⑥ **Gehäuse**
- hartcoatierte Oberfläche für erhöhte Lebensdauer
- ⑦ **Befestigung und Positionierung**
- über Passung, Gewinde und Kontermutter
- ⑧ **Energiezuführung**

► TECHNISCHE DATEN

Baugröße	Hub [°]	Greifkraft [N]	Gewicht [kg]	IP Klasse
GZ1020	8	62	0,015 - 0,03	IP30
GZ1030	11	130	0,046 - 0,063	IP30
GZ1040	10	315	0,105 - 0,125	IP30

► WEITERE INFORMATIONEN ONLINE VERFÜGBAR



Alle Informationen auf einen Klick: www.zimmer-group.com. Finden Sie anhand der Bestell-Nr. Ihres gewünschten Produktes Daten, Zeichnungen, 3-D-Modelle und Betriebsanleitungen zu Ihrer Baugröße. Schnell, übersichtlich und immer aktuell.


2-BACKEN-WINKELGREIFER

BAUGRÖSSE GZ1040

► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN




► Greifkraftdiagramm



► Kräfte und Momente

Zeigt statische Kräfte und Momente, die zusätzlich zur Greifkraft wirken können.



Mr [Nm]	2,5
My [Nm]	2
Fa [N]	200

► IM LIEFERUMFANG ENTHALTEN



1 [Stück]
Sechskantmutter
C093620159

► ZUBEHÖREMPFEHLUNG



ENERGIEVERSORGUNG



GV1-8X8
Gerade-Verschraubung



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



S8-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker
M8



ANSCHLÜSSE / SONSTIGES



S12-G-3
Steckverbinder konfektionierbar Gerade - Stecker
M12



KAG500
Steckverbinder Gerade Kabel 5 m - Buchse M8



Bestell-Nr.	► Technische Daten		
	GZ1040-01	GZ1040-02	GZ1040-03
Hub pro Backe [°]	10	10	10
Greifbacke mit integrierter Abfrage	Nein	Ja	Nein
Greifkraft beim Schließen [N]	315	315	315
Schließmoment [Nm]	4,4	4,4	4,4
Schließzeit [s]	0,02	0,02	0,02
Öffnungszeit [s]	0,04	0,04	0,04
Betriebsdruck min. [bar]	2	2	2
Betriebsdruck max. [bar]	6	6	6
Nennbetriebsdruck [bar]	6	6	6
Betriebstemperatur min. [°C]	5	5	5
Betriebstemperatur max. [°C]	+80	+80	+80
Zylindervolumen pro Zyklus [cm ³]	2	2	2
Schutzart nach IEC 60529	IP30	IP30	IP30
Gewicht [kg]	0,15	0,17	0,14

