


STECKVERBINDER WINKEL MIT KABEL

KAW1000B8

| Bestell-Nr. | KAW1000B8 |
|--|--------------------------|
| Technische Daten | |
| Anschlussgewinde | M12 |
| Anschlusstyp | Buchse |
| Ausführung [Typ] | Winkel |
| Anzahl Kontakte | 8 |
| Bemessungsspannung [V] | 30 |
| Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A] | 2 |
| Isolationswiderstand | ≥10 ⁹ Ω |
| Durchgangswiderstand | ≤5mΩ |
| Werkstoff Kontakte | Metall, CuZn, vergoldet |
| Werkstoff Kontaktträger | Kunststoff, TPU, BK |
| Werkstoff Griffkörper | Kunststoff, TPU, BK |
| Werkstoff Überwurf | Metall, CuZn, vernickelt |
| Werkstoff Dichtung | FPM/FKM |
| Werkstoff Kabelmantel | PUR |
| Kabellänge [m] | 10 |
| Kabel-Ø [mm] | 4,7 |
| Anzahl der Leiter x Leiterquerschnitt [mm ²] | 8x0,34 |
| Biegeradius | 10xØ |
| Temperaturbereich (fest) [°C] | -40 ... +90 |
| Temperaturbereich (Schleppkette) [°C] | -25 ... +60 |
| Nennspannung Leitung [V] | ≤300 |
| Schutzart nach IEC 60529 | IP67 |
| Endenkonfektion | offenes Kabelende |
| Besondere Eigenschaften | |
| Flammwidrig | Ja |
| Seewasserbeständig | Ja |
| Recyclefähig | Ja |
| LABS-konform | Ja |
| RoHS-konform | Ja |
| Säure- und laugenbeständig | Ja |
| Ozonbeständig | Ja |
| UV-beständig | Ja |
| Hydrolysefest | Ja |
| Schleppkettenfähig | Ja |
| Torsionsfähig | Ja |
| Schweißfunkenbeständig | Ja |
| Halogenfrei | Ja |
| Silikonfrei | Ja |
| Ölbeständig | Ja |

PIN - Belegung



- | | |
|---------|--------|
| ① WEISS | ⑤ GRAU |
| ② BRAUN | ⑥ ROSA |
| ③ GRÜN | ⑦ BLAU |
| ④ GELB | ⑧ ROT |

