

PINZE MAGNETICA

LWR50L-26-00001-A


► SPECIFICHE PRODOTTO



MATCH

► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici



Mr_L [Nm]	20
My_L [Nm]	40
Fa_L [N]	500

► Dati tecnici

LWR50L-26-00001-A

Numero d'ordine

Dati generali

Temperatura di esercizio [°C]	5 ... +80
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP40
Peso [kg]	0.44

Dati specifici del cambio utensili

Alimentazione pneumatica	integrato
Corsa di serraggio [mm]	1
Ripetibilità nell'asse X e Y [mm]	0.05
Ripetibilità nell'asse Z [mm]	0.05
Forza di serraggio [N]	50
Forza di distacco [N]	0
Disassamento massimo durante l'accoppiamento in X,Y [mm]	1.0

Dati specifici della pinza

Adatto per la serie	LWR50F
Forza adesiva mass. [N]	27
Pressione di esercizio min. [bar]	3
Pressione di esercizio mass. [bar]	8
Volume del cilindro per ciclo [cm ³]	3.5

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI



COLLEGAMENTI/ALTRO



ALWR1-50-A
MATCH - Deposito

▶ ACCESSORI CONSIGLIATI PER DEPOSITO



NJ5-E2SK-01
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8

- ② Alimentazione di energia
- ②③ Filtro
- ④⑨ messa a terra

