

# STECKVERBINDER GERADE KONFEKTIONIERBAR MIT SCHNEID-KLEMM-ANSCHLUSS S12-G-4


## ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort
- Zeitsparende Konfektionierung ohne Abisolierung der Einzelader

## ► Technische Daten

Bestell-Nr.	S12-G-4
Anschlussgewinde	M12
Anschlussart	Schneid-Klemm-Anschluss
Ausführung	Gerade
Anzahl Kontakte	4
Codierung	A
Bemessungsspannung [V]	32
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Werkstoff Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Werkstoff Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Werkstoff Griffkörper	Kunststoff, PA, BK
Werkstoff Überwurf	-
Anschlussquerschnitt	0,14 ... 0,34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22
Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]	2,9 ... 5,1
Anschlusstyp	Schneid-Klemm-Anschluss
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +85
Schutzart nach IEC 60529	IP67



PIN - Belegung

