

# STECKVERBINDER WINKEL

## KONFEKTIONIERBAR MIT LÖTANSCHLUSS

### S8-W-3


#### ► PRODUKTSPEZIFIKATIONEN



- Steckverbinder für flexible Konfektionierung vor Ort

#### ► Technische Daten

Bestell-Nr.	S8-W-3
Anschlussgewinde	M8
Anschlussart	Lötanschluss
Ausführung	Winkel
Anzahl Kontakte	3
Bemessungsspannung [V]	60
Strombelastbarkeit pro Pin (bei 40°C) [A]	4
Isolationswiderstand	$\geq 10^9 \Omega$
Durchgangswiderstand	$\leq 3 \text{ m}\Omega$
Werkstoff Kontakte	Metall, CuZn, vergoldet
Werkstoff Kontaktträger	Kunststoff, PA, BK
Werkstoff Griffkörper	Kunststoff, PBT/PA, BK
Werkstoff Überwurf	-
Anschlussquerschnitt	max. 0,25 mm <sup>2</sup>
Klemmbereich/Außendurchmesser [mm]	3,5 ... 5
Anschlusstyp	Lötanschluss
Umgebungstemperatur [°C]	-40 ... +85
Schutzart nach IEC 60529	IP67



PIN - Belegung

