

핸들링 부품

컴팩트 리니어 실린더 - 시리즈 SHD

▶ 제품 규격



▶ 참고

SH 실린더는 수직피팅을 이용해 흡입기와 연결할 수 있습니다.

ZUB0028 - 연결 유형 2

ZUB0029 - 연결 유형 1

▶ 특징

진공 발생기 측 내장형 벤투리 노즐

▶ 부품 권장



수직피팅

ZUB0028



수직피팅

ZUB0029



클램프 서포트

KB3M



인덕티브 근접 스위치 - 케이블 5 m

NJ3-E2



선화-스로틀 체크 밸브

DRVM5X4

주문번호

스트로크 [mm]	25	50
압축력 [N]	100	100
인장력 [N]	100	100
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	12	25
작동 온도 [°C]**	5 ... +80	5 ... +80
무게 [kg]	0.19	0.27

기술 데이터*

	SHD25	SHD50
스트로크 [mm]	25	50
압축력 [N]	100	100
인장력 [N]	100	100
사이클 당 실린더 부피 [cm³]	12	25
작동 온도 [°C]**	5 ... +80	5 ... +80
무게 [kg]	0.19	0.27

*모든 수치는 6 bar 기준

**온도 범위 최대 150°C, 추가 주문 T 추가

