

# NULLPUNKTSPANNSYSTEM SPN

## SPN138P4 - SPANNPLATTE

### ► 4-FACH



- Kompakte Bauweise mit optimierter Bauhöhe
- Systembaugruppe mit hoher Präzision
- Integrierte Luftzuführung/ -verteilung
- Integrierter PLUS-Anschluss
- Auf Anfrage mit Advanced Nullpunktspannsystem lieferbar
- Variable Befestigungsmöglichkeiten

### ► Technische Daten

Bestell-Nr.	SPN138P4E6SD-B	SPN138P4E4SD-B
Betriebsart	Pneumatisch	Pneumatisch
Haltekraft max.	4xM12/M16	4xM12/M16
Betriebsdruck [bar]	6 ... 7	4 ... 7
Einzugskraft [kN]	18,0	12,0
Einzugskraft mit PLUS-Anschluss [kN]	4x36	4x24
Betriebstemperatur [°C]	-10 ... +70	-10 ... +70
Verdrehsicherung	Ja	Ja
PLUS-Anschluss	Ja	Ja
Ausblasfunktion	Nein	Nein
Kolbenstellungsabfrage	Nein	Nein
Auflagenkontrolle	Nein	Nein
Werkstoff	Edelstahl gehärtet / Stahl	Edelstahl gehärtet / Stahl
Gewicht [kg]	54	54

