

► Technische Daten

Bestell-Nr.	WER03FS04
passend für	Festteil
Verbindungsart *	RST
Anschlussart *	Rundsteckverbinder
Anschlussgewinde	M8
Anzahl Kontakte	4
Nennstrom [A]	4
Betriebsspannung [V AC]	60
Betriebsspannung [V DC] **	75
Gewicht [kg]	0,06
Anschlussstyp	Stift

* FST=Flachstecker, RST=Rundstecker, FRL=Freies Litzenende

** Angaben bei kundenseitiger Erdung, 60V ohne Erdung

