

WER2000LPL01-03-B

▶ 기술 데이터	
주문번호	WER2000LPL01-03-B
시리즈	WER2000
전송 유형	공압식
사이즈에 적합	HWR63 / HWR80 / FWR63 / FWR80 / WWR63 / WWR80
적합	비고정 부품
유동적 커플링 갯수	1
연결부 나사산	G1/4"
작동 압력 [bar]	-0.6 ... 10
매체당 유량 [l/min]	500
포트 방향	방사 방향
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.037

*결합 된 경우에만

