

## WER3000LPL02-03

► Caractéristiques techniques	
<b>N° de commande</b>	<b>WER3000LPL02-03</b>
Série	WER3000
Mode de transfert	pneumatique
Pour taille de fabrication	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie mobile
Nombre de raccords pour fluides	2
Raccord fileté	G1/4"
Pression de service [bar]	-0.6 ... 10
Débit par transmetteur [l/min]	750
Orientation du raccordement	radiale ou axiale
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.13

\*uniquement dans l'état couplé

