

# 에너지 요소

## WER3000LSI08-14-A

▶ 기술 데이터	
<b>주문번호</b>	<b>WER3000LSI08-14-A</b>
시리즈	WER3000
전송 유형	전기식
기능	도구 측에서 센서 연결이 있는 신호 전류
사이즈에 적합	WPR5100 / WPR5125 / WPR5160 / WPR5200 / WWR1160 / WWR1200
적합	비고정 부품
접점 갯수	4x4
연결 종류	플러그-인 커넥터
정격 전류 [A]	3
전원전압 [V]	60
연결 센서 X1	소켓 M8, 4극
연결 센서 X2	소켓 M8, 4극
연결 센서 X3	소켓 M8, 4극
연결 센서 X4	소켓 M8, 4극
연결부 종류	원형 플러그
포트 방향	방사상 또는 축 방향으로
접합력 [N]	40
해제력 [N]	40
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.12

\*결합 된 경우에만



