


## WER4000FFL01-13-A

### ► Caractéristiques techniques

N° de commande	WER4000FFL01-13-A
Série	WER4000
Mode de transfert	fluide
Pour taille de fabrication	WWR1160 / WWR1200
Pour	Partie fixe
Nombre de raccords pour fluides	1
Raccord fileté	G1/2"
Pression de service max. [bar]	250
Pression d'accouplement max. [bar]	10
Diamètre nominal	8
Débit max. par transmetteur [l/min]	25
Orientation du raccordement	radiale
Force de serrage [N]	100
Protection de IEC 60529	IP54*
Poids [kg]	0.51

\* uniquement dans l'état couplé

### ► Force d'accouplement par raccord pour fluide



### ► Débit

