


## WER4000FFL01-13-A

► Dati tecnici	
<b>Numero d'ordine</b>	<b>WER4000FFL01-13-A</b>
Serie	WER4000
Tipo di trasmissione	fluidico
Adatto per dimensioni costruttive	WWR1160 / WWR1200
Adatto per	Parte fissa
Quantità di passaggi pneumatici	1
Filettatura di collegamento	G1/2"
Pressione di esercizio mass. [bar]	250
Pressione accoppiamento mass. [bar]	10
Diametro nominale	8
Portata massima per ogni passaggio [l/min]	25
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	100
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.51

\*solo nello stato accoppiato

### ► Forza della frizione per giunto idraulico



### ► Portata

