


## WER4000FFL01-13-A

주문번호	기술 데이터
WER4000FFL01-13-A	WER4000
시리즈	WER4000
전송 유형	유동적
사이즈에 적합	WWR1160 / WWR1200
적합	고정부품
유동적 커플링 갯수	1
연결부 나사산	G1/2"
최대 작동 압력 [bar]	250
최대 클러치 압력 [bar]	10
정격 너비	8
각 전달매체당, 최대 유량 [l/min]	25
포트 방향	방사 방향
접합력 [N]	100
IEC 60529 준거 보호방식	IP54*
무게 [kg]	0.51

\*결합 된 경우에만

### ▶ 유체 커플링당 커플링 힘



### ▶ 유량 저항

