


WER4000LFL02-13-A

► Dati tecnici

| Numero d'ordine | WER4000FFL02-13-A |
|--|-------------------|
| Serie | WER4000 |
| Tipo di trasmissione | fluidico |
| Adatto per dimensioni costruttive | WWR1160 / WWR1200 |
| Adatto per | Parte fissa |
| Quantità di passaggi pneumatici | 2 |
| Filettatura di collegamento | G1/2" |
| Pressione di esercizio mass. [bar] | 250 |
| Pressione accoppiamento mass. [bar] | 10 |
| Diametro nominale | 8 |
| Portata massima per ogni passaggio [l/min] | 25 |
| Orientamento del collegamento | radiale |
| Forza di accoppiamento [N] | 200 |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP54* |
| Peso [kg] | 0.5 |

*solo nello stato accoppiato

► Forza della frizione per giunto idraulico



► Portata

