


WER4000LFL02-13-A

► Dati tecnici	
Numero d'ordine	WER4000LFL02-13-A
Serie	WER4000
Tipo di trasmissione	fluidico
Adatto per dimensioni costruttive	WWR1160 / WWR1200
Adatto per	Parte mobile
Quantità di passaggi pneumatici	2
Filettatura di collegamento	G1/2"
Pressione di esercizio mass. [bar]	250
Pressione accoppiamento mass. [bar]	10
Diametro nominale	8
Portata massima per ogni passaggio [l/min]	25
Orientamento del collegamento	radiale
Forza di accoppiamento [N]	200
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP54*
Peso [kg]	0.58

*solo nello stato accoppiato

► Forza della frizione per giunto idraulico



► Portata

