

PLATNE ADAPTÉRA PRE ENERGETICKÉ ELEMENTY

VHODNÉ PRE WER1500 / WER3000

► PLATNE ADAPTÉRA PRE WER1500

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	APWER1511F	APWER1511L	APWER1512F	APWER1512L
Koncové strane 1	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050	HWR2031 / HWR2040 / HWR2050
Koncové strane 2	WER1500	WER1500	WER1500	WER1500
Počet energetické elementy	1	1	2	2
Vhodné pre	Pevný diel	Voľný diel	Pevný diel	Voľný diel
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť [kg]	0,006	0,006	0,013	0,012
				

Objednávacie č.	APWER1531	APWER1532
Koncové strane 1	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B
Koncové strane 2	WER1500	WER1500
Počet energetické elementy	1	2
Vhodné pre	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť [kg]	0,01	0,035
		

► PLATNE ADAPTÉRA PRE WER3000

Objednávacie č.	► Technické údaje			
	APWER3031F	APWER3031L	APWER3032F	APWER3032L
Koncové strane 1	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B	HWR63-B / HWR80-B
Koncové strane 2	WER3000	WER3000	WER3000	WER3000
Počet energetické elementy	1	1	2	2
Vhodné pre	Pevný diel	Voľný diel	Pevný diel	Voľný diel
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť [kg]	0,054	0,055	0,09	0,091
				

Objednávacie č.	APWER3062	APWER3064
Koncové strane 1	WWR1160 / WWR1200	WWR1160 / WWR1200
Koncové strane 2	WER3000	WER3000
Počet energetické elementy	2	4
Vhodné pre	Pevný diel / voľný diel	Pevný diel / voľný diel
Povolenia	LABS / REACH / RoHS	LABS / REACH / RoHS
Hmotnosť [kg]	0,15	0,42
		