

DEPOSITO


AWPR5050-10-A

► SPECIFICHE PRODOTTO





► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti massimi che possono agire sul deposito a causa della parte mobile




Mr [Nm]	40
Mx [Nm]	30
My [Nm]	40
Fa_H [N]	450
Fa_V [N]	450

► Struttura orizzontale



► Struttura verticale



► ACCESSORI CONSIGLIATI



ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



WVM5
Raccordo filettato angolare



SENSORISTICA



NJ3-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



SENSORISTICA



NJR04-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



COLLEGAMENTI/ALTRO



ZUB123084
Rilievo della tensione

Numero d'ordine

Adatto per

Compensazione livello X/Y +/- [mm]

Certificazioni

Peso [kg]

Dati tecnici**AWPR5050-10-A**

WPR5050L-00-A

0.65

LABS / REACH / RoHS

1.2

