


ODKLADACIA STANICA


AWPR5063-10-A

► ŠPECIFIKÁCIE PRODUKTOV



► Sily a momenty



Zobrazuje statické sily a momenty, ktoré môžu v dôsledku voľného dielu pôsobiť na odkladaciu stanicu.



Mr [Nm]	140
Mx [Nm]	120
My [Nm]	140
Fa_H [N]	1000
Fa_V [N]	1000


► Vodorovná montáž

Ukazuje maximálnu manipulačnú hmotnosť v závislosti od stredových vzdialeností ťažiska v smere X a Y



► Zvislá montáž

Ukazuje maximálnu manipulačnú hmotnosť v závislosti od stredových vzdialeností ťažiska v smere X a Z



► ODPORÚČANÉ PRÍSLUŠENSTVO



NAPÁJANIE



WVM5
uhlové výkyvné skrutkovania



SENZOR



NJ3-E2SK
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8



SENZOR



NJR04-E2SK
induktívny snímač priblíženia kábel 0,3 m - zástrčka M8



PRIPOJENIA/OSTATNÉ



ZUB123084
Úľava od napätia

Objednávacie č.	Technické údaje
Vhodné pre	AWPR5063-10-A
Vyrovnanie X/Y-úroveň +/- [mm]	WPR5063L-00-A
Hmotnosť [kg]	0,75
	2,1

