

DEPOSITO


AWPR5080-00-A

► SPECIFICHE PRODOTTO





► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti statici che possono agire sul deposito a causa della parte mobile



Mr [Nm]	140
Mx [Nm]	120
My [Nm]	140
Fa_H [N]	1000
Fa_V [N]	1000

► Struttura orizzontale



► ACCESSORI CONSIGLIATI



SENSORISTICA



NJR04-E2SK
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8

Numero d'ordine

Adatto per

Peso [kg]

Dati tecnici**AWPR5080-00-A**

WPR5080L-00-A

0.44

- ⑦ Supporto per sensore
- ⑤⑩ Fissaggio parte mobile
- ⑦③ Possibile corsa per l'avanzamento
- ⑦⑥ Fissaggio AWPR

