


# DEPOSITO


## AWPR5125-10-A

### ► SPECIFICHE PRODOTTO





#### ► Forze e momenti

Mostra le forze e i momenti massimi che possono agire sul deposito a causa della parte mobile




Mr [Nm]	600
Mx [Nm]	500
My [Nm]	600
Fa_H [N]	3000
Fa_V [N]	3000

#### ► Struttura orizzontale



#### ► Struttura verticale



### ► ACCESSORI CONSIGLIATI



#### ALIMENTAZIONE DI ENERGIA



**WW1-8X6**  
Raccordo filettato angolare



#### SENSORISTICA



**NJ3-E2SK**  
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



#### SENSORISTICA



**NJR04-E2SK**  
Sensori induttivi cavi 0,3 m - connettore M8



#### COLLEGAMENTI/ALTRO



**ZUB123084**  
Rilievo della tensione

**Numero d'ordine**

Adatto per

Compensazione livello X/Y +/- [mm]

Certificazioni

Peso [kg]

**Dati tecnici**

**AWPR5125-10-A**

WPR5125L-00-A

0.75

LABS / REACH / RoHS

4

