

# ZŁĄCZA WTYKOWE PROSTE, KONFEKCJONOWANE, Z ZACISKIEM NOŻOWYM B8-G-4


## ► SPECYFIKACJE PRODUKTOWE



- Złącza wtykane do elastycznego konfekcjonowania w miejscu montażu.
- Szybkie konfekcjonowanie bez odizolowywania pojedynczej żyły

### ► Dane techniczne

Nr katalogowy	B8-G-4
Gwint przyłączeniowy	M8
Rodzaj przyłączenia	Przyłącze za pomocą zacisku nożowego
Wersja	Proste
Liczba styków	4
Napięcie znamionowe [V]	32
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	4
Rezystancja izolacji	$\geq 10^9 \Omega$
Rezystancja skrośna	$\leq 10 \text{ m}\Omega$
Materiał styków	metal, CuZn, pozłacane
Materiał podstawy styków	tworzywo sztuczne, PA, BK
Materiał uchwyty	Cynkowy odlew ciśnieniowy, niklowany
Materiał wierzchni	-
Przekrój przewodów	0.14 ... 0.34 mm <sup>2</sup>   AWG26 ... 22
Zakres zacisku / średnica zewnętrzna [mm]	2.5 ... 5.1
Typ przyłącza	Gniazdo
Temperatura otoczenia [°C]	-40 ... +85
Typ ochrony wg IEC 60529	IP67



Obłożenie PIN-ów

