


CONEXIÓN

CSTE00368

Referencia	CSTE00368
Datos técnicos	
Rosca de conexión	M12
Tipo de conexión	Tecnología de penetración
Versión	Recto
Número de contactos	5
Codificación	A
Tensión de medición [V]	125
Intensidad de corriente máxima admisible por pin (a 40 °C) [A]	4
Material del cuerpo	TPU
Material del racor	Metal, CuZn, niquelado
Material de la junta	FKM
Material de revestimiento del cable	PVC
Longitud de cable [m]	10
Cable-Ø [mm]	5.2
Radio de flexión con tendido fijo mín.	5xØ
Radio de flexión con inserto de cadena de arrastre mín.	10xØ
Rango de temperatura (fijo) mín. [°C]	-30
Rango de temperatura (fijo) máx. [°C]	+80
Rango de temperatura (cadena de arrastre) mín. [°C]	-5
Rango de temperatura (cadena de arrastre) máx. [°C]	80
Protección según IEC 60529	IP67
Peso [kg]	0.45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

