


CABLE DE RACCORDEMENT

CSTE00368

N° de commande	CSTE00368
Caractéristiques techniques	
Raccord fileté	M12
Type de raccordement	Technique de pénétration
Modèle	Droit
Nombre de contacts	5
Codage	A
Tension d'évaluation [V]	125
Courant admissible par pin par 40°C [A]	4
Matériau surmoulage	TPU
Matériau bague	Métal, CuZn, nickelé
Matériau joint	FKM
Matériau gaine de câble	PVC
Longueur de câble [m]	10
Câble-Ø [mm]	5.2
Rayon de courbure min. en cas d'installation fixe	5xØ
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.	10xØ
Plage de température fixe min. [°C]	-30
Plage de température fixe max. [°C]	+80
Plage de température chaîne porte-câble min. [°C]	-5
Plage de température chaîne porte-câble max. [°C]	80
Protection de IEC 60529	IP67
Poids [kg]	0.45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

