


# CAVO DI COLLEGAMENTO

## CSTE00368

Numero d'ordine	CSTE00368
<b>Dati tecnici</b>	
Filettatura di collegamento	M12
Tipo di connessione	Tecnologia di penetrazione
Versione	Lineare
Numero contatti	5
Codifica	A
Tensione di misurazione [V]	125
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Materiale impugnatura	TPU
Materiale accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Materiale guarnizione	FKM
Materiale della guaina cavi	PVC
Lunghezza del cavo [m]	10
Cavo Ø [mm]	5.2
Raggio di piegatura con installazione fissa min.	5xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.	10xØ
Range di temperatura (fisso) min. [°C]	-30
Range di temperatura (fisso) max. [°C]	+80
Intervallo di temperatura (catena di trascinamento) min. [°C]	-5
Intervallo di temperatura (catena di trascinamento) max. [°C]	80
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67
Peso [kg]	0.45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

