


订购编号	CSTE00368
技术数据	
固定螺纹	M12
固定类型	渗透技术
规格	直头
接触点/面数量	5
编码	A
额定电压 [V]	125
电流负荷(40°) [A]	4
夹紧基体材料	TPU
连接螺母材料	合金, 铜锌, 镀镍
密封材料	FKM
电缆套材质	PVC
电缆长度 [m]	10
电缆直径 \varnothing [mm]	5.2
固定安装的最小弯曲半径	5x \varnothing
拖链使用的最小弯曲半径	10x \varnothing
环境温度(固定)最小 [°C]	-30
环境温度(固定)最大 [°C]	+80
环境温度(拖链)最小 [°C]	-5
环境温度(拖链)最大 [°C]	80
根据IEC 60529标准安全保护	IP67
重量 [kg]	0.45



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

