


CAVO DI COLLEGAMENTO

CSTE00829

Numero d'ordine	CSTE00829
Dati tecnici	
Filettatura di collegamento	M12
Tipo di connessione	Tecnologia di penetrazione
Modalità di connessione	Presca / fine del cavo
Versione	Diritta
Numero contatti	5
Codifica	A
Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A]	4
Materiale accoppiamento	Metallo, CuZn, nichelato
Materiale della guaina cavi	PUR
Lunghezza del cavo [m]	5
Cavo Ø [mm]	5.0
Numero condutture x sezione condutture [mm²]	5x0.34
Adatto alla torsione	Sì
Torsione	+/-180°/m, < 2 mil. di cicli
Compatibile con le catene portacavi	Sì
Senza manutenzione (max.)	5 mil. di cicli
Raggio di piegatura con installazione fissa min.	5xØ
Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min.	10xØ
Range di temperatura (fisso) min. [°C]	-40
Range di temperatura (fisso) max. [°C]	+80
Range di temperatura (catena portacavi) min. [°C]	-25
Range di temperatura (catena portacavi) max. [°C]	80
Grado di protezione secondo IEC 60529	IP67



- ① BN
- ② WH
- ③ BU
- ④ BK
- ⑤ GY

