

CÂBLE DE RACCORDEMENT

CSTE01605

N° de commande	CSTE01605
Caractéristiques techniques	
Raccord fileté	M12-RJ45
Type de raccordement	Technique de pénétration
Modèle	Droit/droit
Nombre de contacts	4
Codage	D
Courant admissible par pin par 40°C [A]	1.5
Tension d'évaluation [V]	60
Matériau surmoulage	TPU
Matériau bague	Métal, CuZn, nickelé
Matériau gaine de câble	PUR
Longueur de câble [m]	2
Câble-Ø [mm]	6.7
Quantité x section de conducteur [mm²]	4x0.34
Résistant aux flammes	Oui
Sans halogène	Oui
Résistant à l'huile	Oui
Applicable chaînes porte-câble	Oui
Unité de maintenance (max.)	3 millions de cycles
Rayon de courbure min. en cas d'installation fixe	5xØ
Rayon de courbure pour l'application de chaînes porte-câbles min.	12xØ
Plage de température fixe min. [°C]	-40
Plage de température fixe max. [°C]	+80
Plage de température chaîne porte-câble min. [°C]	-30
Plage de température chaîne porte-câble max. [°C]	70
Homologations	LABS / REACH / RoHS
Protection de IEC 60529	IP20
Poids [kg]	0.062

