

CAVO DI COLLEGAMENTO

CSTE01605

| Numero d'ordine | CSTE01605 |
|---|----------------------------|
| Dati tecnici | |
| Filettatura di collegamento | M12-RJ45 |
| Tipo di connessione | Tecnologia di penetrazione |
| Versione | Lineare/lineare |
| Numero contatti | 4 |
| Codifica | D |
| Capacità di trasporto di corrente per pin (a 40°C) [A] | 1.5 |
| Tensione di misurazione [V] | 60 |
| Materiale impugnatura | TPU |
| Materiale accoppiamento | Metallo, CuZn, nichelato |
| Materiale della guaina cavi | PUR |
| Lunghezza del cavo [m] | 2 |
| Cavo Ø [mm] | 6.7 |
| Numero condutture x sezione condutture [mm ²] | 4x0.34 |
| Propagazione ritardata della fiamma | Sì |
| Senza alogeni | Sì |
| Resistente all'olio | Sì |
| Compatibile con le catene portacavi | Sì |
| Senza manutenzione (max.) | 3 mil. di cicli |
| Raggio di piegatura con installazione fissa min. | 5xØ |
| Raggio di piegatura con impiego di catene portacavi min. | 12xØ |
| Range di temperatura (fisso) min. [°C] | -40 |
| Range di temperatura (fisso) max. [°C] | +80 |
| Intervallo di temperatura (catena di trascinamento) min. [°C] | -30 |
| Intervallo di temperatura (catena di trascinamento) max. [°C] | 70 |
| Grado di protezione secondo IEC 60529 | IP20 |
| Peso [kg] | 0.062 |

