

# KABEL POŁĄCZENIOWY

## CSTE01605

Nr katalogowy	CSTE01605
<b>Dane techniczne</b>	
Gwint przyłączeniowy	M12-RJ45
Rodzaj przyłączenia	Technologia penetracji
Wersja	Proste/proste
Liczba styków	4
Kodowanie	D
Obciążalność prądowa pojedynczego pinu (w temp. 40°C) [A]	1.5
Napięcie znamionowe [V]	60
Materiał uchwytu	TPU
Materiał wierzchni	metal, CuZn, niklowany
Materiał płaszcz przewodu	PUR
Długość przewodu [m]	2
Ø przewodu [mm]	6.7
Liczba przewodów x przekrój przewodu [mm <sup>2</sup> ]	4x0.34
Odporność na rozprzestrzenianie się płomienia	Tak
Bez zawartości halogenu	Tak
Odporność na olej	Tak
Nadaje się do łańcuchów kablowych	Tak
Bezobsługowość (maks.)	3 milionów cykli
Promień zagięcia przy montażu na stałe min.	5xØ
Promień zagięcia przy zastosowaniu łańcucha zbierakowego min.	12xØ
Zakres temperatur (stały) min. [°C]	-40
Zakres temperatur (stały) maks. [°C]	+80
Zakres temperatur (łańcuch zbierakowy) min. [°C]	-30
Zakres temperatur (łańcuch zbierakowy) maks. [°C]	70
Typ ochrony wg IEC 60529	IP20
Masa [kg]	0.062

